

## גריפר סיבובי המורכב ממפעיל סיבובי וגריפר | MRHQ Rotary Gripper

אפשרות לקבלת גריפר אויר-אויר או אויר-קפיץ

לחץ עבודה (bar)	זיית <sup>(1)</sup> סיבוב	מהלך (mm)	קוטר (mm)	הפעלה	סדרה		
2.5~7 : גריפר + סיבובי	90°	4	10	אויר-אויר	MRHQ-10D		
	180°						
2.5~7 : סיבובי 1~7 : גריפר	90°	6	16		אויר-אויר	MRHQ-16D	
	180°						
2.5~10 : סיבובי 1~7 : גריפר	90°	10	20			אויר-קפיץ NO + NC	MRHQ-20D
	180°						
	90°	14	25				MRHQ-25D
	180°						
2.5~7 : סיבובי 3.5~7 : גריפר	90°	4	10	אויר-קפיץ NO + NC			MRHQ-10S/C
	180°						
2.5~7 : סיבובי + גריפר	90°	6	16		אויר-קפיץ NO + NC		MRHQ-16S/C
	180°						
2.5~10 : סיבובי 2.5~7 : גריפר	90°	10	20			אויר-קפיץ NO + NC	MRHQ-20S/C
	180°						
	90°	14	25				MRHQ-25S/C
	180°						

(1) אפיצות זיית הסיבוב היא ± 10

